

**Garant****Klemmdrehhalter PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN., links, Schaft-/Plattengröße: 20/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251917 20/08
GTIN	4045197651396
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kniehebelschraube	259018 2
Kopflänge L <sub>1</sub>	20 mm
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Unterlegplatte	259031 40
Federstift-Set	259047 2
Feder-Set	259044 2
Plattengröße	8 mm
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2020K08
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500