



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	260202 CA510
GTIN	4960664696529
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCMT 120404 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: GK

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 3 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Spanbrecher	GK
Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen