

Garant

Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/06mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	PWLNR/L 2020K06
Plattengröße	6 mm
Federstift-Set	259047 3
Kniehebel	259015 9
Schaftgröße	20 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Kniehebelschraube	259018 6
Kopflänge L ₁	16 mm
Feder-Set	259044 5
Unterlegplatte	259031 25
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehebel Typ 9	259015 9
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 25	259031 25
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500