

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 32/08mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Unterlegplatte	259031 40
Federstift-Set	259047 2
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	40 mm
Kniehebel	259015 2
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0804..
Plattengröße	8 mm
Feder-Set	259044 2
Mittenversatz $L_3$	22 mm
Kniehebelschraube	259018 2
ISO-Code Halter	A32S PWLNR/L08
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe $L_2$	31 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Unterlegplatte Typ 40	259031 40
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500