



Multifunktionsöl, Inhalt: 100ml



Bestelldaten

Bestellnummer	083000 100
GTIN	5032227490017
Artikelklasse	08E

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl **ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt**, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

Verwendung:

- **Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung** – löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
- **Reiniger**: löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
- **Schmiermittel** für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
- **Korrosionsschutz**: WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
- **Kontaktspray**: verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS02: Flamme
Oxidierende Eigenschaften	nein
Farbe	hellbraun
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Sprühkopf	Standard
Siedepunkt	176 °C
Lagertemperatur	15 - 50 °C
Flammpunkt	47 °C
Kinematische Viskosität	< 1 mm ² /s
Inhalt	0,1 l
Ausführung	Spraydose
Produktart	Multifunktionsöl / Universalöl