

**Garant**

**Stahl-Bohrstange A.. PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/06mm**



## Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 251943 16/06  |
| GTIN          | 4045197651495 |
| Artikelklasse | 21T           |

## Technische Beschreibung

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$  | 21 mm             |
| ISO-Code Halter             | A16M PWLNR/L06    |
| Mittenversatz $L_3$         | 11 mm             |
| passende Wendeschneidplatte | WN.. 0604..       |
| Kniehebel                   | 259015 14         |
| Plattengröße                | 6 mm              |
| Kniehebelschraube           | 259018 10         |
| Gesamtlänge L               | 150 mm            |
| Spannhöhe $L_2$             | 15,25 mm          |
| Einstellwinkel $\kappa$     | 95 Grad           |
| Schaft-Ø $D_s$              | 16 mm             |
| Norm                        | DIN 8024          |
| Einsatzart                  | links             |
| Innendrehtiefe bis          | 3xD               |
| Innenkühlung                | ja                |
| Anwendung                   | Längsdrehen innen |

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Kniehebel Typ 14

259015 14

Kniehebelschraube Typ 10

259018 10

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500