

Garant**Klemmdrehhalter PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251916 25/06
GTIN	4045197651310
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 9
Kniehebelschraube	259018 6
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
Unterlegplatte	259031 25
ISO-Code Halter	PWLNR/L 2525M06
Feder-Set	259044 5
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	16 mm
Federstift-Set	259047 3
Plattengröße	6 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	95 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Feder-Set10-teilig Typ 5	259044 5
Unterlegplatte Typ 25	259031 25
Federstifte-Set10-teilig Typ 3	259047 3
Kniehebel Typ 9	259015 9
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500