

Garant**Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251110 25/15
GTIN	4045197650818
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	15 mm
Unterlegplatte	259031 37
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Schaftgröße	25 mm
Federstift-Set	259047 4
Feder-Set	259044 6
Kniehebelschraube	259018 11
Kopflänge L ₁	30 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Kniehebel	259015 12
ISO-Code Halter	PSKNR/L 2525M15
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Unterlegplatte Typ 37	259031 37
Kniehebel Typ 12	259015 12
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500