

**Garant****Stahl-Bohrstange A.. PWLNR 95°, für Wendeschneidplatten WN.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 16/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251942 16/06
GTIN	4045197651471
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	6 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	21 mm
Kniehebel	259015 14
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
ISO-Code Halter	A16M PWLNR/L06
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Kniehebelschraube	259018 10
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe $L_2$	15,25 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Kniehebelschraube Typ 10

259018 10

Kniehebel Typ 14

259015 14

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500