

Garant
Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kopflänge L ₁	20,5 mm
Unterlegplatte	269005 3
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Plattengröße	11 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K11
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500