Garant

Klemmdrehhalter SDHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/11mm



Bestelldaten

Bestellnummer	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 3
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	21 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC 11T3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SDHCR/L 2525M11
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen

Datenblatt

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN·m	