

Garant
**Klemmdrehhalter SDHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	260306 25/11
GTIN	4045197652546
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 3
Plattengröße	11 mm
Kopflänge L ₁	21 mm
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SDHCR/L 2525M11
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad

Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500