

**Garant****Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	PSSNR/L 2525M15
Federstift-Set	259047 4
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	35 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Feder-Set	259044 6
Schaftgröße	25 mm
Unterlegplatte	259031 37
Plattengröße	15 mm
Kniehebel	259015 12
Kniehebelschraube	259018 11
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

## Datenblatt

Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
Kniehebel Typ 12	259015 12
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Unterlegplatte Typ 37	259031 37
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500