

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PWLNL 95°, für Wendeschneidplatten WN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 20/06mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Mittenversatz L_3	13 mm
Kniehebel	259015 14
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	25 mm
Kniehebelschraube	259018 10
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	WN.. 0604..
ISO-Code Halter	A20Q PWLNR/L06
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe L_2	19 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

Kniehebel Typ 14

259015 14

Kniehebelschraube Typ 10

259018 10

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2 mm

674242 2

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500