


Garant**Klemmdrehhalter SDHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 10/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Schaftgröße	10 mm
Funktionsbreite L ₄	12 mm
Kopflänge L ₁	7 mm
Plattengröße	7 mm
ISO-Code Halter	SDHCR/L 1010E07
Gesamtlänge L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500