



Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA4515



Bestelldaten

Bestellnummer	260202 CA4515
GTIN	
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Spanbrecher	GK
Hauptanwendung	K
Schnitttiefe a_p	0,5 - 3 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 230 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA4515
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen