


CCMT 060204 Set 10-teilig, Sorte: HBX130

Bestelldaten

Bestellnummer	260212 HBX130
GTIN	4045197668592
Artikelklasse	22D

Beschreibung

CCMT 060204 Set à 10 Stück HBX130 Sorte: HBX130

Spanbrecher: MM

Schnitttiefe a_p : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub f : 0,06 - 0,36 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 200 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 3,75 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,06 - 0,36 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 m/min

Sorte	HBX130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen