

Garant**Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 32/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251110 32/19
GTIN	4045197650825
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Feder-Set	259044 7
Kniehebelschraube	259018 13
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Kopflänge L ₁	34 mm
Unterlegplatte	259031 38
ISO-Code Halter	PSKNR/L 3232P19
Federstift-Set	259047 5
Kniehebel	259015 13
Plattengröße	19 mm
Schaftgröße	32 mm
Funktionsbreite L ₄	40 mm
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 13	259018 13
Kniehebel Typ 13	259015 13
Feder-Set10-teilig Typ 7	259044 7
Unterlegplatte Typ 38	259031 38
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 4 mm	674242 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500