

Garant
eco-Klemmdrehhalter, rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251102 25/12
GTIN	4045197650719
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

- **Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine saubere Kühlmittelübergabe.**
- **Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.**

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PSSNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: SN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 105,5 mm

Unterlegplatte: 259031 14

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 3
Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2525X12

Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	34 mm
Feder	259046 1
Kniehebel	259015 3
Unterlegplatte	259031 14
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	105,5 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte Typ 14	259031 14
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder Typ 1	259046 1
Kniehebel Typ 3	259015 3
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3