

**Garant****Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251113 20/12
GTIN	4045197650870
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Federstift-Set	259047 2
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2020K12
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kopflänge L <sub>1</sub>	29 mm
Kniehebel	259015 2
Unterlegplatte	259031 20
Kniehebelschraube	259018 2
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 20	259031 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500