



## CCMT 09T304 Set 10-teilig, Sorte: HBX020



### Bestelldaten

Bestellnummer	260214 HBX020
GTIN	4045197668615
Artikelklasse	22D

### Beschreibung

CCMT 09T304 Set à 10 Stück HBX020 Sorte: HBX020

Spanbrecher: PM

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Vorschub  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 300 m/min

### Technische Beschreibung

Spanbrecher	PM
Vorschub $f$	0,06 - 0,36 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 300 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Hauptanwendung	P

Sorte	HBX020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Wendeschneidplattenprofil	neutral
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen