

Garant**Klemmdrehhalter PSKNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 20/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251111 20/12
GTIN	4045197656742
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 2
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
ISO-Code Halter	PSKNR/L 2020K12
Unterlegplatte	259031 20
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Federstift-Set	259047 2
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 20	259031 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500