

Garant**Klemmdrehhalter PSSNL 45°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251113 25/12
GTIN	4045197650887
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 2
Unterlegplatte	259031 20
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2525M12
Plattengröße	12 mm
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L ₁	29 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links

Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Unterlegplatte Typ 20	259031 20
Kniehebel Typ 2	259015 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500