

## Klemmdrehhalter SDHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 10/07mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Artikelklasse	21T

### Technische Beschreibung

Funktionsbreite L <sub>4</sub>	12 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Schaftgröße	10 mm
Plattengröße	7 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	SDHCR/L 1010E07
Gesamtlänge L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500