

Garant**Klemmdrehhalter PSKNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251111 25/12
GTIN	4045197656759
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	32 mm
ISO-Code Halter	PSKNR/L 2525M12
Unterlegplatte	259031 20
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Federstift-Set	259047 2
Plattengröße	12 mm
Schaftgröße	25 mm
Kopflänge L ₁	26 mm
Feder-Set	259044 2
Kniehebel	259015 2
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Unterlegplatte Typ 20	259031 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500