

Garant**Klemmdrehhalter SDHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 20/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260307 20/11
GTIN	4045197652560
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Kopflänge L ₁	15 mm
Plattengröße	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Unterlegplatte	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SDHCR/L 2020K11
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	20 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500