

Garant**Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260309 12/07
GTIN	4045197652614
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Schaftgröße	12 mm
Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Funktionsbreite L ₄	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Kopflänge L ₁	17 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1212F07
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500