

Garant
eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 20/12 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PSSNR/L 2020X12

passende Wendeschneidplatte: SN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 93 mm

Unterlegplatte: 259031 14

Technische Beschreibung

Feder	259046 1
Plattengröße	12 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2020X12
Funktionsbreite L ₄	25 mm
Schaftgröße	20 mm

Unterlegplatte	259031 14
Kopflänge L ₁	34 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kniehebel	259015 3
Kniehebelschraube	259018 3
Gesamtlänge L	93 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 3	259015 3
Feder Typ 1	259046 1
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
Unterlegplatte Typ 14	259031 14