

Garant**Klemmdrehhalter SDHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 12/07mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Funktionsbreite L ₄	16 mm
Schaftgröße	12 mm
Kopflänge L ₁	12 mm
ISO-Code Halter	SDHCR/L 1212F07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Gesamtlänge L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500
