


Garant**Klemmdrehhalter SDHCL 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., links,
Schaft- / Plattengröße: 25/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260307 25/11
GTIN	4045197655301
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Kopflänge L ₁	21 mm
ISO-Code Halter	SDHCR/L 2525M11
Plattengröße	11 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Schaftgröße	25 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Unterlegplatte	269005 3
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500