

Garant**Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1616H11
Unterlegplatte	269005 3
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Schaftgröße	16 mm
Funktionsbreite L ₄	20 mm
Kopflänge L ₁	20 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500