



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	251164 CA510
GTIN	4960664698738
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 CA510 Eckenradius: 0,8 mm
 Sorte: CA510
 Spanbrecher: PQ
 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Vorschub f : 0,13 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 180 - 590 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PQ
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,13 - 0,4 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Sorte	CA510
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	180 - 590 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen