

Garant
eco-Klemmdrehhalter, links, Schaft- / Plattengröße: 25/12 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	251103 25/12
GTIN	4045197650740
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900 – 319886 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PSSNR/L 2525X12

passende Wendeschneidplatte: SN.. 1204..

Funktionsbreite L₄: 32 mm

Kopflänge L₁: 34 mm

Gesamtlänge L: 105,5 mm

Unterlegplatte: 259031 14

Technische Beschreibung

Feder	259046 1
Schaftgröße	25 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Kniehebelschraube	259018 3
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2525X12

Kopflänge L_1	34 mm
Funktionsbreite L_4	32 mm
Kniehebel	259015 3
Unterlegplatte	259031 14
Plattengröße	12 mm
Gesamtlänge L	105,5 mm
Einsatzart	links
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	45 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Unterlegplatte Typ 14	259031 14
Kniehebel-Schraube Typ 3	259018 3
PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder Typ 1	259046 1
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Kniehebel Typ 3	259015 3