

Garant**Klemmdrehhalter PSKNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 32/15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251111 32/15
GTIN	4045197650832
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	15 mm
Kopflänge L ₁	30 mm
Kniehebelschraube	259018 11
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1506..
Unterlegplatte	259031 37
Federstift-Set	259047 4
Kniehebel	259015 12
Funktionsbreite L ₄	40 mm
ISO-Code Halter	PSKNR/L 3232P15
Schaftgröße	32 mm
Feder-Set	259044 6
Gesamtlänge L	170 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebel Typ 12	259015 12
Unterlegplatte Typ 37	259031 37
Kniehebelschraube Typ 11	259018 11
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Feder-Set10-teilig Typ 6	259044 6
Federstifte-Set10-teilig Typ 4	259047 4
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500