

Garant**Klemmdrehhalter SDHCR 107,5°, für Wendeschneidplatten DC., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 16/11mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
ISO-Code Halter	SDHCR/L 1616H11
Schaftgröße	16 mm
Kopflänge L ₁	12 mm
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Funktionsbreite L ₄	20 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
Unterlegplatte	269005 3
Gesamtlänge L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	107,5 Grad
Anwendung	Plandrehen

Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500