

**Garant****Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 20/11 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	11 mm
Kopflänge L <sub>1</sub>	20,5 mm
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	25 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 2
Schraube für Unterlegplatte	269013 2
Unterlegplatte	269005 3
passende Wendeschneidplatte	DC.. 11T3..
ISO-Code Halter	SDJCR/L 2020K11
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen

Produktart

Klemmdrehhalter

## Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Wendeplattenschrauben-Set Typ 2	269028 2
Unterlegplatte Typ 3	269005 3
Schraube für Unterlegplatte Typ 2	269013 2
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500