

Garant**Klemmdrehhalter SDJCL 93°, für Wendeschneidplatten DC., links, Schaft- / Plattengröße: 25/11 mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 260309 25/11 |
| GTIN | 4045197652645 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kopflänge L ₁ | 21,5 mm |
| Plattengröße | 11 mm |
| ISO-Code Halter | SDJCR/L 2525M11 |
| Funktionsbreite L ₄ | 32 mm |
| Unterlegplatte | 269005 3 |
| Wendeplattenschrauben-Set | 269028 2 |
| passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. |
| Schraube für Unterlegplatte | 269013 2 |
| Schaftgröße | 25 mm |
| Gesamtlänge L | 150 mm |
| Serie | QuickTurn |
| Norm | Werksnorm |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Anwendung | Plandrehen |

| | |
|------------|-------------------|
| Anwendung | Längsdrehen außen |
| Produktart | Klemmdrehhalter |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Unterlegplatte Typ 3 | 269005 3 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 22 | 269028 22 |
| Schraube für Unterlegplatte Typ 2 | 269013 2 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15 | 674248 TX15 |
| Wendeplattenschrauben-Set Typ 2 | 269028 2 |
| Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |