



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	251164 CA6525
GTIN	4960664513178
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120408 CA6525 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: CA6525

Spanbrecher: MQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	MQ
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Sorte	CA6525
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen