

**Garant**
**Klemmdrehhalter SDJCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft- / Plattengröße: 12/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Plattengröße	7 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 22
Kopflänge L <sub>1</sub>	17 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	16 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
ISO-Code Halter	SDJCR/L 1212F07
Schaftgröße	12 mm
Gesamtlänge L	80 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel κ	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Wendeplattenschrauben-Set Typ 22	269028 22
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500

---