Garant

Klemmdrehhalter PSSNR 45°, für Wendeschneidplatten SN.., rechts, Schaft-/Plattengröße: 20/12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L_4	25 mm
Kniehebelschraube	259018 2
passende Wendeschneidplatte	SN 1204
Feder-Set	259044 2
Schaftgröße	20 mm
Plattengröße	12 mm
Kniehebel	259015 2
Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L ₁	29 mm
ISO-Code Halter	PSSNR/L 2020K12
Unterlegplatte	259031 20
Gesamtlänge L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	45 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Kniehebel Typ 2	259015 2
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Unterlegplatte Typ 20	259031 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,	
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500	659957 500
cN⋅m	