



## KOMET KUB® Bohrkronen mit ABS® Schaft, für Wendeschneidplatten WOEX, Ø DC: 85mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	236660 85
GTIN	4047109090514
Artikelklasse	24L

### Beschreibung

#### Ausführung:

Wendeplattenbohrer (Bohrkrone) mit Wendeplatteneinsätzen und ABS® T Anbindung, rechtsschneidend. Der Wendeplatten-Einsatz für die Außen-Wendeplatte ist +5mm im Ø einstellbar. Einsatz mit Aufnahmen in ABS® N und Verlängerungen ABS® T. Prozesssicher bis 6xD.

#### Prozesssicher bis 6xD.

#### Verwendung:

Mit Zentrierspitze Nr. 236661 – 236662.

Mit Wendeschneidplatten Nr. 236740 – 237080.

#### Lieferumfang:

Bohrkrone mit Einbauteilen.

#### Hinweis:

Ersatzteile auf Anfrage.

### Technische Beschreibung

Zentrierspitze-Größe	80
Anzahl Schneiden Z	1
Wendeplattenschrauben-Set	239655 10IP (2,8 Nm)
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX06T304

Außen-Ø d <sub>1</sub>	83,5 mm
ABS® T Ø d	50 mm
Nenn-Ø D	85
für Zoll-Ø	3 11/32 Zoll
Auskraglänge L <sub>A</sub>	75 mm
Schaft	ABS
Bohrverwendung	Grundlochbohren
Bohrverwendung	bedingt Querbohren
Bohrverwendung	bedingt schräger Austritt
Bohrverwendung	bedingt schräg Anbohren
Innenkühlung	ja
Produktart	Wendeplattenbohrer

## Zubehör

KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS Typ 80	236661 80
PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 Zentrierspitze HSS Typ 80	236662 80
Torx Plus® Klemmschrauben-Set10-teilig Antrieb 10IP	239655 10IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 2,8 N·m	211750 2,8