



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Artikelklasse	25E

Beschreibung

SNMG 120404 CA6525 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: CA6525
 Spanbrecher: MQ
 Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm
 Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	MQ
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M

Sorte	CA6525
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen