

Garant**Klemmdrehhalter PSKNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 25/12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Federstift-Set	259047 2
Kopflänge L ₁	26 mm
Funktionsbreite L ₄	32 mm
Unterlegplatte	259031 20
Kniehebel	259015 2
Feder-Set	259044 2
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1204..
Schaftgröße	25 mm
ISO-Code Halter	PSKNR/L 2525M12
Plattengröße	12 mm
Kniehebelschraube	259018 2
Gesamtlänge L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
Unterlegplatte Typ 20	259031 20
Kniehebel Typ 2	259015 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 2	259018 2
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500