

Yale

Rundschlinge violett 1000 kg, Nutzlänge: 3m



Bestelldaten

Bestellnummer	086140 3
GTIN	4025092360449
Artikelklasse	08Z

Beschreibung

Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

Technische Beschreibung

Umfangslänge	6 m
Nutzlänge	3 m
Schlingenbreite	46 mm
Traglast einfach direkt WLL	1000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	800 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	2000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	1400 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	1000 kg
Produktart	Rundschlinge

