

**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA6525****Bestelldaten**

Bestellnummer	252012 CA6525
GTIN	4960664513222
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	MQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Sorte	CA6525
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404

Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen