

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 10/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Mittenversatz $L_3$	7 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	12,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
ISO-Code Halter	E10K SDUCR/L07
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe $L_2$	9,6 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500