

# Yale

**Rundschlinge grün 2000 kg, Nutzlänge: 4m**



## Bestelldaten

Bestellnummer	086150 4
GTIN	4025092360487
Artikelklasse	08Z

## Beschreibung

### Ausführung:

Extrem widerstandsfähige Rundschlingen (EN 1492-2) mit nahtloser und scheuerfester Einfach-Ummantelung.

### Verwendung:

Zum Heben und Bewegen von Bauteilen.

### Hinweis:

Liefermöglichkeit bis zu folgenden Hebelasten: 150 t (Polyester), 180 t (Dyneema).

## Technische Beschreibung

Nutzlänge	4 m
Umfangslänge	8 m
Schlingenbreite	46 mm
Traglast einfach direkt WLL	2000 kg
Traglast einfach geschnürt WLL	1600 kg
Traglast doppelt WLL bis 7°	4000 kg
Traglast doppelt WLL 7° – 45°	2800 kg
Traglast doppelt WLL 45° – 60°	2000 kg
Produktart	Rundschlinge

