

Garant
HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 12/07mm

Bestelldaten

Bestellnummer	260318 12/07
GTIN	4045197652676
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L ₃	9 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	15 mm
ISO-Code Halter	E12M SDUCR/L07
Gesamtlänge L	150 mm
Spannhöhe L ₂	11,6 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D _s	12 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500
cN·m

659957 500