

Garant
HM-Bohrstange E.. SDUCL, für Wendeschneidplatten DC.., links

Bestelldaten

Bestellnummer	260325
GTIN	4045197652775
Artikelklasse	29W

Beschreibung

Bohrstangen-Satz HM ISO-Code Halter: E12M SDUCR/L07
 ISO-Code Halter: E10K SDUCR/L07
 passende Wendeschneidplatte: DC.. 0702..
 Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 12 mm
 Mindestvorbohr- \varnothing D_{min} : 15 mm
 Mittenversatz L_3 : 7 mm

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	E12M SDUCR/L07
ISO-Code Halter	E10K SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mittenversatz L_3	7 mm
Mittenversatz L_3	9 mm
Spannhöhe L_2	9,6 mm
Spannhöhe L_2	11,6 mm
Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	12 mm

Mindestvorbohr-Ø D_{\min}	15 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Gesamtlänge L	150 mm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8×D
Schneidstoff	HM
Norm	DIN 8024
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set 10-teilig	269413
Wendeplattenschrauben-Set Typ 7	269028 7
Bohrstange HM Schaft-Ø / Plattengröße 10/07 mm	260319 10/07
Bohrstange HM Schaft-Ø / Plattengröße 12/07 mm	260319 12/07