

**Garant**
**HM-Bohrstange E.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC.., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/07mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260318 16/07
GTIN	4045197652683
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Halter	E16R SDUCR/L07
Wendeplattenschrauben-Set	269028 7
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	19 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe $L_2$	15,6 mm
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

Wendeplattenschrauben-Set Typ 7

269028 7

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX8

674248 TX8

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500